

LICHTSCHUTZ

Die wichtigsten Gefahren, wenn jemand ungeschützt Schweisslicht ausgesetzt ist, sind: Schweissaugen (bei kurzer Aussetzung), Star (bei längerer Aussetzung) und verbrannte Haut. Letzteres kann sogar zu Hautkrebs führen. Der Schweisser schützt sich selbst mit einem Schweisserhelm und Schutzkleidung. Umstehende Personen sind jedoch denselben Gefahren ausgesetzt. Der Schutz von Personen, die sich in der Nähe des Schweissplatzes befinden, spielt daher eine wichtige Rolle, um langen Ausfällen durch Krankheit vorzubeugen.

Beim Abschirmen des Schweissplatzes von den anderen Arbeitsplätzen muss die Sicht von aussen auf die Arbeiten jedoch erhalten bleiben. Der Schweissvorhang sollte daher aus transparentem Material hergestellt werden, und das nicht nur wegen der Kontrolle der Fortschritte bei den Arbeiten, sondern auch, um bei Notfällen schnell reagieren zu können. Ausserdem fühlen sich die Schweisser dadurch weniger eingeschlossen.

CEPRO bietet ein grosses Produktprogramm auf dem Gebiet der Schweisslichtfiltration an. All diese Produkte filtern schädliche Strahlungen heraus.

Zertifizierung

Alle CEPRO Produkte sind nach der Europäischen Norm EN ISO 25980 DIN-geprüft und werden bei regelmässigen Audits erneut geprüft und zertifiziert. Dies gibt Ihnen die Garantie für ein ständig sicheres Produkt.

Die Norm legt Anforderungen fest hinsichtlich:

- Filterung schädlicher ultravioletter (UV-)Strahlung und des gerade noch sichtbaren Blaulichts.
- UV-Stabilität, ein geprüftes CEPRO Produkt bietet langfristige Filtereigenschaften.
- Flammlöschung; fängt ein CEPRO Vorhang Feuer, erlöscht die Flamme nach Entfernen der Feuerquelle von selbst.

CEPRO Produkte bieten somit Schutz. Es besteht keine Gefahr von Schweissaugen, Star, verbrannter Haut und es entsteht für umstehende Personen ein sicheres Umfeld, wodurch weniger durch Krankheit verursachte Kosten entstehen.

Verfügbare Farben

Das CEPRO Lieferprogramm umfasst Schweissvorhänge in drei Farbtönen: Diese Farben sind Orange-CE (rot transparent), Bronze-CE (rot/braun transparent) und Green-6 (grün transparent). All diese Farbtypen geben eine ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweisslicht, und sie bieten gleichzeitig Schutz gegen störendes (nicht schädliches) Schweisslicht.

Ferner bietet CEPRO die Farbe Green-9 (dunkelgrün matt) an. Abtrennungen aus diesem Material sind nicht durchsichtig und ausserordentlich zum Abtrennen verschiedener Schweissplätze geeignet, sodass die Schweisser einander nicht stören.

Verfügbare Produkte

Das CEPRO Programm umfasst eine grosse Produktvielfalt wie:

- Schweissvorhänge, zum Abtrennen grossere Flächen.
- Schweisslamellen (2 oder 3mm dick) die bei regelmässiger mechanischer Belastung eingesetzt werden können.
- Schwingschellen und Zubehörteile für Montage von Lamellen.
- Lamellenstreifen (1 mm dick) zum Abtrennen grösserer Flächen.
- Impact, Schutzscheibe aus hartem, schlagfestem Polykarbonat-Material.

Jeder unserer CEPRO-Produkte ist für den Einsatz unter spezifischen Betriebsbedingungen für eine optimale Arbeitsplatzgestaltung entwickelt.





► CEPRO SCHWEISSVORHÄNGE 140 CM BREIT

- Geprüft nach EN ISO 25980
- Standardmässig 140 cm breit
- Rundum eingesäumt
- 7 Aufhängeösen an einer 140 cm langen Seite
- Druckknöpfe auf beiden Seiten
- Wird geliefert mit 7 kostenlosen Stahlhaken, für feste Aufhängung

► CEPRO ORANGE-CE SCHWEISSVORHÄNGE 140 CM BREIT

H. 160 cm x 140 cm	16.15.16
H. 180 cm x 140 cm	16.15.18
H. 200 cm x 140 cm	16.15.20
H. 220 cm x 140 cm	16.15.22
H. 240 cm x 140 cm	16.15.24
H. 260 cm x 140 cm	16.15.26
H. 280 cm x 140 cm	16.15.28
H. 300 cm x 140 cm	16.15.30
Sondermasse* < 10 M ²	16.15.99
Sondermasse* > 10 M ²	16.15.99

H. 160 cm x 140 cm	per 10	16.15.16.0010
H. 180 cm x 140 cm	per 10	16.15.18.0010
H. 200 cm x 140 cm	per 10	16.15.20.0010

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



*Bedingungen Sonderanfertigung entnehmen Sie Seite 9

► CEPRO GREEN-9 SCHWEISSVORHÄNGE 140 CM BREIT

H. 160 cm x 140 cm	16.19.16
H. 180 cm x 140 cm	16.19.18
H. 200 cm x 140 cm	16.19.20
H. 220 cm x 140 cm	16.19.22
H. 240 cm x 140 cm	16.19.24
H. 260 cm x 140 cm	16.19.26
H. 280 cm x 140 cm	16.19.28
H. 300 cm x 140 cm	16.19.30
Sondermasse < 10 M ²	16.19.99
Sondermasse > 10 M ²	16.19.99

H. 160 cm x 140 cm	per 10	16.19.16.0010
H. 180 cm x 140 cm	per 10	16.19.18.0010
H. 200 cm x 140 cm	per 10	16.19.20.0010

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



*Bedingungen Sonderanfertigung entnehmen Sie Seite 9

► CEPRO GREEN-6 SCHWEISSVORHÄNGE 140 CM BREIT

H. 160 cm x 140 cm	16.16.16
H. 180 cm x 140 cm	16.16.18
H. 200 cm x 140 cm	16.16.20
H. 220 cm x 140 cm	16.16.22
H. 240 cm x 140 cm	16.16.24
H. 260 cm x 140 cm	16.16.26
H. 280 cm x 140 cm	16.16.28
H. 300 cm x 140 cm	16.16.30
Sondermasse < 10 M ²	16.16.99
Sondermasse > 10 M ²	16.16.99

H. 160 cm x 140 cm	per 10	16.16.16.0010
H. 180 cm x 140 cm	per 10	16.16.18.0010
H. 200 cm x 140 cm	per 10	16.16.20.0010

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



*Bedingungen Sonderanfertigung entnehmen Sie Seite 9

► CEPRO BRONZE-CE SCHWEISSVORHÄNGE 140 CM BREIT

H. 160 cm x 140 cm	16.17.16
H. 180 cm x 140 cm	16.17.18
H. 200 cm x 140 cm	16.17.20
H. 220 cm x 140 cm	16.17.22
H. 240 cm x 140 cm	16.17.24
H. 260 cm x 140 cm	16.17.26
H. 280 cm x 140 cm	16.17.28
H. 300 cm x 140 cm	16.17.30
Sondermasse < 10 M ²	16.17.99
Sondermasse > 10 M ²	16.17.99

H. 160 cm x 140 cm	per 10	16.17.16.0010
H. 180 cm x 140 cm	per 10	16.17.18.0010
H. 200 cm x 140 cm	per 10	16.17.20.0010

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



*Bedingungen Sonderanfertigung entnehmen Sie Seite 9

BEDINGUNGEN SONDERANFERTIGUNG VON SCHWEISSVORHÄNGEN:

- Grundlage der Berechnung ist mindestens 1 m² sowie eine Mindestlänge einer einzelnen Seite von 100 cm (auch bei kleineren Vorhängen)
- Aufhängeösen an einer Breite Seite, jede 22,5 cm
- Druckknöpfe auf beiden Seiten
- Maximale Abmessung einer Sonderanfertigung beträgt ca. 24 m²
- Wegen der Elastizität des PVC-Materials ist eine Toleranz von max. 2 % auf die erwähnte Massführung zu berücksichtigen.
- Sonderanfertigungen werden nicht zur Gutschrift zurückgenommen.

► **CEPRO SCHWEISSVORHÄNGE 220 CM BREIT**

- Geprüft nach EN ISO 25980
- Standardmässig 220 cm breit
- Rundum eingesäumt
- 11 Aufhängeösen an einer 220 cm langen Seite
- Druckknöpfe auf beiden Seiten
- Wird geliefert mit kostenlosen Stahlhaken, für feste Aufhängung

► **CEPRO ORANGE-CE SCHWEISSVORHÄNGE 220 CM BREIT**

H. 160 cm x 220 cm 18.15.16
H. 180 cm x 220 cm 18.15.18


**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



► **CEPRO GREEN-9 SCHWEISSVORHÄNGE 220 CM BREIT**

H. 160 cm x 220 cm 18.19.16
H. 180 cm x 220 cm 18.19.18

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



► **CEPRO GREEN-6 SCHWEISSVORHÄNGE 220 CM BREIT**

H. 160 cm x 220 cm 18.16.16
H. 180 cm x 220 cm 18.16.18

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



► **CEPRO BRONZE-CE SCHWEISSVORHÄNGE 220 CM BREIT**

H. 160 cm x 220 cm 18.17.16
H. 180 cm x 220 cm 18.17.18

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



► CEPRO SCHWEISSVORHÄNGE RUNDUM ÖSEN


- Geprüft nach EN ISO 25980
- Standardmässig 180 cm hoch
- Rundum eingesäumt
- Aufhängeösen rundum
- Druckknöpfe auf beiden Seiten
- Wird geliefert mit kostenlosen Stahlhaken, für feste Aufhängung

► CEPRO ORANGE-CE SCHWEISSVORHÄNGE 180 CM HOCH

H. 180 cm x 120 cm (6'x4')	14.15.04
H. 180 cm x 180 cm (6'x6')	14.15.06
H. 180 cm x 240 cm (6'x8')	14.15.08

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN****► CEPRO GREEN-9 SCHWEISSVORHÄNGE 180 CM HOCH**

H. 180 cm x 120 cm (6'x4')	14.19.04
H. 180 cm x 180 cm (6'x6')	14.19.06
H. 180 cm x 240 cm (6'x8')	14.19.08

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN****► CEPRO GREEN-6 SCHWEISSVORHÄNGE 180 CM HOCH**

H. 180 cm x 120 cm (6'x4')	14.16.04
H. 180 cm x 180 cm (6'x6')	14.16.06
H. 180 cm x 240 cm (6'x8')	14.16.08

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN****► CEPRO BRONZE-CE SCHWEISSVORHÄNGE 180 CM HOCH**

H. 180 cm x 120 cm (6'x4')	14.17.04
H. 180 cm x 180 cm (6'x6')	14.17.06
H. 180 cm x 240 cm (6'x8')	14.17.08

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**

► **CEPRO SCHWEISVORHÄNGE MIX-AUSFÜHRUNG**

- Geprüft nach EN ISO 25980
- Standardmässig 150 cm breit
- Oben und Unten eingesäumt
- 7 Aufhängeösen an einer 150 cm langen Seite
- Druckknöpfe auf beiden Seiten
- Wird geliefert mit 7 kostenlosen Stahlhaken
- Von Unten nach Oben: 40 cm Cepro Orange-CE, 120 cm Cepro Green-9, Rest Cepro Orange-CE

► **CEPRO SCHWEISSVORHÄNGE MIX-AUSFÜHRUNG**

H. 160 cm x 150 cm	19.91.16
H. 180 cm x 150 cm	19.91.18
H. 200 cm x 150 cm	19.91.20

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



► **CEPRO SCHUTZVORHÄNGE 140 CM BREIT**

- CEPRO Yellow bietet ausschliesslich Schutz vor UV-Strahlung
- Standardmässig 140 cm breit
- Rundum eingesäumt
- 7 Aufhängeösen an einer 140 cm langen Seite
- Druckknöpfe auf beiden Seiten
- Wird geliefert mit 7 kostenlosen Stahlhaken

► **CEPRO YELLOW UV-VORHÄNGE 140 CM BREIT**

H. 160 cm x 140 cm	16.11.16
H. 180 cm x 140 cm	16.11.18
H. 200 cm x 140 cm	16.11.20



► **CEPRO SCHLEIFVORHÄNGE 140 CM BREIT - B2**

H. 160 cm x 140 cm	16.10.16
H. 180 cm x 140 cm	16.10.18
H. 200 cm x 140 cm	16.10.20
H. 220 cm x 140 cm	16.10.22
H. 240 cm x 140 cm	16.10.24
H. 260 cm x 140 cm	16.10.26
H. 280 cm x 140 cm	16.10.28
H. 300 cm x 140 cm	16.10.30
Sondermassen < 10 M ²	16.10.99
Sondermassen > 10 M ²	16.10.99

**DIN 4102 - B2
ZUGELASSEN**



► **CEPRO SCHLEIFVORHÄNGE 140 CM BREIT - B1**

H. 160 cm x 140 cm	16.30.16
H. 180 cm x 140 cm	16.30.18
H. 200 cm x 140 cm	16.30.20
H. 220 cm x 140 cm	16.30.22
H. 240 cm x 140 cm	16.30.24
H. 260 cm x 140 cm	16.30.26
H. 280 cm x 140 cm	16.30.28
H. 300 cm x 140 cm	16.30.30
Sondermassen < 10 M ²	16.30.99
Sondermassen > 10 M ²	16.30.99

**DIN 4102 - B1
ZUGELASSEN**



► CEPRO SCHWEISSLAMELLEN

- Geprüft nach EN ISO 25980
- Standardmässig 300 mm breit
- Stärke 2 oder 3 mm
- Komplette Rolle mit 50 Lfd. m
- Zugeschnitten und gelocht lieferbar
- Aufhängung mit Kunststoff-Pendelschale

► CEPRO ORANGE-CE SCHWEISSLAMELLEN

300 x 2 mm ungeschnitten pro Lfd. m	26.25.02
300 x 3 mm ungeschnitten pro Lfd. m	26.25.03
300 x 2 mm ungeschnitten komplette Rolle	26.25.02.0050
300 x 3 mm ungeschnitten komplette Rolle	26.25.03.0050

300 x 2 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Lochbild, min. Länge 150 cm	26.25.02.91
300 x 3 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Lochbild, min. Länge 150 cm	26.25.03.91

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN****► CEPRO GREEN-9 SCHWEISSLAMELLEN**

300 x 2 mm ungeschnitten pro Lfd. m	26.29.02
300 x 3 mm ungeschnitten pro Lfd. m	26.29.03
300 x 2 mm ungeschnitten komplette Rolle	26.29.02.0050
300 x 3 mm ungeschnitten komplette Rolle	26.29.03.0050

300 x 2 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Lochbild, min. Länge 150 cm	26.29.02.91
300 x 3 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Lochbild, min. Länge 150 cm	26.29.03.91

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN****► CEPRO GREEN-6 SCHWEISSLAMELLEN**

300 x 2 mm ungeschnitten pro Lfd. m	26.26.02
300 x 2 mm ungeschnitten komplette Rolle	26.26.02.0050

300 x 2 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Lochbild, min. Länge 150 cm	26.26.02.91
--	-------------

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN****► CEPRO BRONZE-CE SCHWEISSLAMELLEN**

300 x 2 mm ungeschnitten pro Lfd. m	26.27.02
300 x 2 mm ungeschnitten komplette Rolle	26.27.02.0050

300 x 2 mm geschnitten und gelocht nach dem Cepro Lochbild, min. Länge 150 cm	26.27.02.91
--	-------------

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**

► CEPRO PENDELSCHALEN


- Für einfache und schnelle Montage von Schweisslamellen
- Geeignet für Überlappungen von 5 oder 10 cm



► CEPRO STANDARD PENDELSCHALE 20 CM

Pendelschale 20 cm 20.11.01

Einsetzen an den Überlappungsstellen der Lamellen.
Für eine schnelle und einfache Montage können die Pendelschalen auf der Faltlinie geöffnet werden.




10 cm / 66% Überlappung (2 Löcher überlappend)

► CEPRO PENDELSCHALE 10 CM

Pendelschale 10 cm 20.11.09

Einzusetzen als Anfang oder End-Pendelschale oder bei einem Stützpunkt.




10 cm / 66% Überlappung (2 Löcher überlappend)


► CEPRO DISTANZSTÜCK 5 CM

Distanzstück 5 cm 20.11.90

Bei 5 cm Überlappung oder zusammen mit 20.11.09 bei einem Stützpunkt einzusetzen.




10 cm / 66% Überlappung (2 Löcher überlappend)




5 cm / 33% Überlappung (1 Loch überlappend)

► 10 cm / 66% Überlappung (2 Löcher überlappend)



► 5 cm / 33% Überlappung (1 Loch überlappend)



1 Öffnen Sie die Pendelschale auf der Faltlinie.



2 Drücken Sie die Pendelschale über das Rohr.




3 Platzieren Sie die mitgelieferten Bolzen in die Löcher der Pendelschale.




4 Jetzt können die Lamellen überlappend aufgehängt werden. Bei einer Überlappung von 10 cm (66%) überlappen jeweils beide Löcher.



5 Fixieren Sie die Lamellen mit den mitgelieferten Muttern.



6 Bei einer Überlappung von 5 cm (33%) lassen Sie bitte jeweils 1 Loch frei und setzen Sie zur Ausfüllung ein Distanzstück ein.



Kalkulationsübersicht für Lamellenabtrennungen mit einer Überlappung von 100 mm (66%)

Breite Abtrennung (mm)	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100	6300	6500
Anzahl Lamellen	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Anzahl Standard Pendelschalen	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	24	25	26
Anzahl Pendelschalen 10 cm	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
Anzahl Distanzstücke	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12

Kalkulationsübersicht für Lamellenabtrennungen mit einer Überlappung von 50 mm (33%)

Breite Abtrennung (mm)	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550	7800
Anzahl Lamellen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Anzahl Standard Pendelschalen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anzahl Pendelschalen 10 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl Distanzstücke	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

► CEPRO HARMONIKA-SYSTEM FÜR LAMELLEN

- Minimaler Platzbedarf
- Einfach zu bedienen
- Für eine flexible Abschirmung des Raumes



CEPRO AUFHÄNGUNG HARMONIKA-SYSTEM

Komplettes Aufhängesystem für Harmonika-System, per Lfd. m. Einschl. sämtlicher Stützen und Halterungen zur Montage unterhalb einer Decke.

20.95.95

Minimale Breite : 130 cm
Maximale Breite : 1.000 cm




► CEPRO LAMELLEN FÜR HARMONIKA-SYSTEM

Kompletter Lamellensatz für Harmonika-System per Quadratmeter.

Stärke der Lamellen 2 mm. Maximale Lamellenhöhe 350 cm.

Cepro Orange-CE Lamellen 300x2 mm	27.55.32.10
Cepro Green-9 Lamellen 300x2 mm	27.59.32.10
Cepro Bronze-CE Lamellen 300x2 mm	27.57.32.10
Cepro Green-6 Lamellen 300x2 mm	27.56.32.10



► CEPRO LAMELLEN FÜR HARMONIKA-SYSTEM

Kompletter Lamellensatz für Harmonika-System per Quadratmeter.

Stärke der Lamellen 3 mm. Maximale Lamellenhöhe 250 cm.

Cepro Orange-CE Lamellen 300x3 mm	27.55.33.10
Cepro Green-9 Lamellen 300x3 mm	27.59.33.10



CEPRO LAMELLENSTREIFEN

- Geprüft nach EN ISO 25980
- Standardmässig 570 mm breit
- Dicke 1 mm
- Komplette Rolle mit 50 Lfd. m

- Wird geliefert mit kostenlosen Stahlhaken
- Verpackt pro 4 Stück
- 4 Aufhängeösen an einer 570 mm langen Seite

CEPRO ORANGE-CE LAMELLENSTREIFEN 1 MM

570 x 1 x 1.600 mm, verpackt pro 4 Stück 22.15.16.0004
570 x 1 x 1.800 mm, verpackt pro 4 Stück 22.15.18.0004
570 x 1 x 2.000 mm, verpackt pro 4 Stück 22.15.20.0004
570 x 1 x 2.200 mm, verpackt pro 4 Stück 22.15.22.0004

570 x 1, Rollenlänge 50, pro Lfd. m 22.15.01


Verpackung reicht für Abtrennung einer Breite von 2 Meter

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN****CEPRO GREEN-9 LAMELLENSTREIFEN 1 MM**

570 x 1 x 1.600 mm, verpackt pro 4 Stück 22.19.16.0004
570 x 1 x 1.800 mm, verpackt pro 4 Stück 22.19.18.0004
570 x 1 x 2.000 mm, verpackt pro 4 Stück 22.19.20.0004
570 x 1 x 2.200 mm, verpackt pro 4 Stück 22.19.22.0004

570 x 1, Rollenlänge 50, pro Lfd. m 22.19.01

Verpackung reicht für Abtrennung einer Breite von 2 Meter

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN****CEPRO GREEN-6 LAMELLENSTREIFEN 1 MM**

570 x 1 x 1.600 mm, verpackt pro 4 Stück 22.16.16.0004
570 x 1 x 1.800 mm, verpackt pro 4 Stück 22.16.18.0004
570 x 1 x 2.000 mm, verpackt pro 4 Stück 22.16.20.0004
570 x 1 x 2.200 mm, verpackt pro 4 Stück 22.16.22.0004

570 x 1, Rollenlänge 50, pro Lfd. m 22.16.01

Verpackung reicht für Abtrennung einer Breite von 2 Meter

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN****CEPRO BRONZE-CE LAMELLENSTREIFEN 1 MM**

570 x 1 x 1.600 mm, verpackt pro 4 Stück 22.17.16.0004
570 x 1 x 1.800 mm, verpackt pro 4 Stück 22.17.18.0004
570 x 1 x 2.000 mm, verpackt pro 4 Stück 22.17.20.0004
570 x 1 x 2.200 mm, verpackt pro 4 Stück 22.17.22.0004

570 x 1, Rollenlänge 50, pro Lfd. m 22.17.01

Verpackung reicht für Abtrennung einer Breite von 2 Meter

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**

► CEPRO IMPACT SCHUTZSCHEIBE 3 MM

- Geprüft nach EN ISO 25980
- Hartes, schlagfestes Material
- Dicke 3 mm
- Polykarbonat
- Nach Mass zugeschnitten lieferbar

► CEPRO IMPACT BRONZE

2050 X 1250 mm, Dicke 3 mm
1025 X 1250 mm, Dicke 3 mm

28.27.01
28.27.05

Zuschneiden Impact

20.95.28.0001 **Auf Anfrage**

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



► CEPRO IMPACT GREEN

2050 X 1250 mm, Dicke 3 mm
1025 X 1250 mm, Dicke 3 mm

28.29.01
28.29.05

Zuschneiden Impact

20.95.28.0001 **Auf Anfrage**

**EN ISO 25980
ZUGELASSEN**



SONDERANFERTIGUNG VON IMPACT

- Grundlage der Berechnung ist mindestens 0,25 m² sowie eine Mindestlänge einer einzelnen Seite von 50 cm (auch bei kleineren Platten)
- Sonderanfertigungen werden nicht zur Gutschrift zurückgenommen.



CEPRO IMPACT SPECIALS



Das CEPRO Impact Material ist auch in der Farbe Clear erhältlich.

Fordern Sie ein passendes Angebot bei unserer Verkaufsabteilung an.

